

# GUIDA ALLA SCELTA DEI VENTILATORI RAMFAN

Lo spazio confinato contiene un'atmosfera pericolosa o potenzialmente pericolosa?

NO

Si

Lo spazio confinato contiene un'atmosfera esplosiva o potenzialmente esplosiva?

NO

Si

Si

La tipologia di lavoro da eseguire (verniciatura, rivestimento, stoccaggio) richiede attrezzatura anti-deflagrante?

NO

Ventilatore elettrico?

NO

Ventilatore pneumatico?

Si

YES

I modelli sono determinati considerando 20 ricambi d'aria per ora negli spazi confinati.

Il volume dello spazio è inferiore a 60 mc?

NO

Il volume dello spazio è compreso tra 60 e 150 mc?

NO

Il volume dello spazio è compreso tra 150 e 270 mc?

Si

Si

Si



**UB20xx**

Anti-deflagrante / Elettrico  
Con tubo



**EFi75xx**

Anti-deflagranti / Elettrici  
Con tubo



**EFi120xx**  
**EFi150xx**

Anti-deflagranti / Elettrici  
Con tubo

Il volume dello spazio è inferiore a 110 mc?

NO

Il volume dello spazio è compreso tra 110 e 170 mc?

Si

Si



**AFi75xx**

Con tubo



**AFi50xx**

Con tubo

Il volume dello spazio è inferiore a 60 mc?

NO

Il volume dello spazio è compreso tra 60 e 170 mc?

NO

Il volume dello spazio è compreso tra 170 e 270 mc?

Si

Si

Si



**UB20**

Con tubo



**UB30**

Con tubo



**EFi120**  
**EFi150**

Con tubo

Gli spazi devono venire evacuati e rivalutati e nuovi pericoli affiorano durante l'accesso.

Hai bisogno di aiuto? Contattaci!