

GUIDA ALLA SCELTA DEI VENTILATORI RAMFAN

Lo spazio confinato contiene un'atmosfera pericolosa o potenzialmente pericolosa?

NO

Si

Lo spazio confinato contiene un'atmosfera esplosiva o potenzialmente esplosiva?

NO

Si

Si

La tipologia di lavoro da eseguire (verniciatura, rivestimento, stoccaggio) richiede attrezzatura anti-deflagrante?

NO

Ventilatore elettrico?

NO

Ventilatore pneumatico?

Si

YES

I modelli sono determinati considerando 20 ricambi d'aria per ora negli spazi confinati.

Il volume dello spazio è inferiore a 70 mc?

NO

Il volume dello spazio è compreso tra 70 e 200 mc?

NO

Il volume dello spazio è compreso tra 200 e 370 mc?

Si

Si

Si



UB20xx

Anti-deflagrante / Elettrico
Con tubo



EFi75xx

Anti-deflagranti / Elettrici
Con tubo



**EFi120xx
EFi150xx**

Anti-deflagranti / Elettrici
Con tubo

Il volume dello spazio è inferiore a 170 mc?

NO

Il volume dello spazio è compreso tra 170 e 270 mc?

Si

Si



AFi75xx

Con tubo



AFi50xx

Con tubo

Il volume dello spazio è inferiore a 70 mc?

NO

Il volume dello spazio è compreso tra 70 e 170 mc?

NO

Il volume dello spazio è compreso tra 170 e 370 mc?

Si

Si

Si



UB20

Con tubo



UB30

Con tubo



**EFi120
EFi150**

Con tubo

Gli spazi devono venire evacuati e rivalutati e nuovi pericoli affiorano durante l'accesso.

Hai bisogno di aiuto? Contattaci!